

HOLOSUN 515GM ROTPUNKTVISIER

Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-515gm-rotpunktvisier

DATENQUELLE STAND
holosun.eu 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-515gm-rotpunktvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN MRS 2/65	SICHTFENSTER 20 mm	BATTERIE CR2032, 50.000 h (holosun.eu 20.000 h)
GEWICHT 199 g inkl. Montage / 3,74 oz Gehäuse (US)	SCHUTZART (WASSER) IP68; 1000 G	FOOTPRINT / MONTAGE wie 515CM

AUSSTATTUNG

✗ Solar Failsafe ✓ Shake Awake

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN

Absehen	MRS 2/65
Absehenfarbe	Grün, Rot
Sichtfenster	20 mm

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

Solar Failsafe	nein
Shake Awake	ja

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032, 50.000 h (holosun.eu 20.000 h)
----------	--

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	wie 515CM
---------------------	-----------

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gewicht	199 g inkl. Montage / 3,74 oz Gehäuse (US)
Maße	85×30×58 mm / 2,73×1,53×1,61 in
Schutzart (Wasser)	IP68; 1000 G

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-hohe-festmontage-einteilig-al-1-3-co-witness-1-63

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-qd-hohe-qd-schnellspannmontage-zweiteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-niedrige-festmontage-einteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-fde-niedrige-festmontage-einteilig-fde

Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-1-2-zoll-einteilig-micro-rotpunktvisiere

Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-einteilig-fde-micro-rotpunktvisiere

Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-515CM-GM-CT-BA Glas-Staubschutzklappe – flunatec.com/produkt/holosun-hs-flip-cap-glass-515cm-gm-ct-ba-glas-staubschutzklappe

Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-FRONT Glas-Staubschutzklappe (klein) – flunatec.com/produkt/holosun-hs-flip-cap-glass-front-glas-staubschutzklappe-klein

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 515G-M (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/8f/f9/41/1678703599/HS_515G-M_manual.pdf

Bedienungsanleitung 515G-M-GR (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/b2/1f/fb/1714469683/HE_515G-M-GR_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun 515GM und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032, 50.000 h (holosun.eu 20.000 h).

Welchen Footprint hat das Holosun 515GM – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: wie 515CM.

Ist das Holosun 515GM wasserdicht?

Herstellerangabe: IP68; 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun 515GM?

Gewicht 199 g inkl. Montage / 3,74 oz Gehäuse (US), Maße 85×30×58 mm / 2,73×1,53×1,61 in (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun 515GM?

Absehen laut Hersteller: MRS 2/65 – Farbe: Grün, Rot.

Hat das Holosun 515GM Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: nein (laut Herstellerangaben).

Wo finde ich die Bedienungsanleitung für das Holosun 515GM?

Der Hersteller stellt die Anleitung als PDF bereit: Bedienungsanleitung 515G-M (DE/EN, holosun.eu), Bedienungsanleitung 515G-M-GR (DE/EN, holosun.eu). Bedienschritte wie Sleep-Timer, Absehenwechsel oder Lock Mode erklärt zudem unser Wissensbereich.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.