

HOLOSUN AEMS MACRO MRS GESCHLOSSENES REFLEXVISIER

Geschlossene Pistolenoptiken

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-aems-macro-mrs-geschlossenes-reflexvisier

DATENQUELLE STAND
holosun.eu 24.09.2026

DATENBLATT ONLINE
flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-macro-mrs-geschlossenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	SICHTFENSTER 23×23 mm (0,9×0,9 in)	BATTERIE CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV
GEWICHT 71–74 g (2,5 oz)	SCHUTZART (WASSER) IP68 / IPX8; 5000 G	FOOTPRINT / MONTAGE 509T-Footprint („fits standard 509T plate“)

AUSSTATTUNG

- ✓ Solar Failsafe
ja (+ Frontlichtsensor)
- ✓ Shake Awake

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN

Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	23×23 mm (0,9×0,9 in)

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

Solar Failsafe	ja (+ Frontlichtsensor)
Shake Awake	ja

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV
-----------------	-----------------------------

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	509T-Footprint („fits standard 509T plate“)
----------------------------	---

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gewicht	71–74 g (2,5 oz)
Maße	41×30×36 mm (1,62×1,2×1,4 in)
Schutzart (Wasser)	IP68 / IPX8; 5000 G

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

- Holosun 509MNT-0.82-PIC Montage – flunatec.com/produkt/holosun-509mnt-0-82-pic-montage
- Holosun 509MNT-1.63-PIC Montage – flunatec.com/produkt/holosun-509mnt-1-63-pic-montage
- Holosun 509PLT-507C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-507c-adapterplatte
- Holosun 509PLT-CZP10 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-czp10-adapterplatte
- Holosun 509PLT-FN509T Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-fn509t-adapterplatte

Holosun 509PLT-FNX45 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-fnx45-adapterplatte
Holosun 509PLT-MOS9MM Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-mos9mm-adapterplatte
Holosun HS-LENS-CLEANING-PEN Linsenreinigungsstift – flunatec.com/produkt/holosun-hs-lens-cleaning-pen-linsenreinigungsstift

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung AEMS-MACRO_0726 (DE/EN, [holosun.eu](https://www.holosun.eu)): https://www.holosun.eu/media/85/c0/3b/1783923602/AEMS-MACRO_manual_0726.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun AEMS MACRO MRS und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV. Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun AEMS MACRO MRS – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: 509T-Footprint („fits standard 509T plate“).

Ist das Holosun AEMS MACRO MRS wasserdicht?

Herstellerangabe: IP68 / IPX8; 5000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun AEMS MACRO MRS?

Gewicht 71–74 g (2,5 oz), Maße 41×30×36 mm (1,62×1,2×1,4 in) (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun AEMS MACRO MRS?

Absehen laut Hersteller: MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert – Farbe: Gold, Grün, Rot.

Hat das Holosun AEMS MACRO MRS Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja (laut Herstellerangaben).

Wo finde ich die Bedienungsanleitung für das Holosun AEMS MACRO MRS?

Der Hersteller stellt die Anleitung als PDF bereit: Bedienungsanleitung AEMS-MACRO_0726 (DE/EN, [holosun.eu](https://www.holosun.eu)).
Bedienschritte wie Sleep-Timer, Absehenwechsel oder Lock Mode erklärt zudem unser Wissensbereich.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf [holosun.com](https://www.holosun.com) bzw. [holosun.eu](https://www.holosun.eu) veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.