

507K X2 vs. EPS CARRY MRS

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-507k-x2-vs-eps-carry-mrs



Holosun 507K X2 Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

VS.



Holosun EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für 507K X2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für EPS CARRY MRS

- ✓ EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, 507K X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ EPS CARRY MRS ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 5000 G gegenüber IP67; 5000 G).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	507K X2	EPS CARRY MRS
Absehenfarbe	Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Batterie	CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Footprint / Montage	Holosun K	Holosun K (+RMSc-Adapter)
Maße	40×25×24 mm	41×24×27 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	507K X2	EPS CARRY MRS
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Absehenfarbe	Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	20×15 mm	20×15 mm

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	507K X2	EPS CARRY MRS
Solar Failsafe	nein	ja (nur MRS-Modelle) VORTEIL
Shake Awake	ja	ja

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	507K X2	EPS CARRY MRS
Batterie	CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	507K X2	EPS CARRY MRS
Footprint / Montage	Holosun K	Holosun K (+RMSc-Adapter)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	507K X2	EPS CARRY MRS
Gewicht	28 g	28 g
Maße	40×25×24 mm	41×24×27 mm
Schutzart (Wasser)	IP67; 5000 G	IP68; 5000 G VORTEIL

GEMEINSAMKEITEN

Absehen MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert Sichtfenster 20×15 mm Shake Awake ja Gewicht 28 g

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun 507K X2 und EPS CARRY MRS?

EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, 507K X2 laut Herstellerangabe nicht. EPS CARRY MRS ist höher gegen Wasser geschützt (IP68; 5000 G gegenüber IP67; 5000 G).

Welches Modell ist leichter – 507K X2 oder EPS CARRY MRS?

507K X2 wiegt 28 g, EPS CARRY MRS wiegt 28 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen 507K X2 und EPS CARRY MRS?

507K X2: CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV. EPS CARRY MRS: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben 507K X2 und EPS CARRY MRS denselben Footprint?

Nein. 507K X2: Holosun K – EPS CARRY MRS: Holosun K (+RMSc-Adapter). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind 507K X2 und EPS CARRY MRS gegen Wasser und Stöße geschützt?

507K X2: IP67; 5000 G. EPS CARRY MRS: IP68; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-507k-x2-micro-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-carry-mrs-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.