

507K X2 vs. EPS CORE

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 2 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-507k-x2-vs-eps-core



Holosun 507K X2 Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

VS.



Holosun EPS CORE Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für 507K X2

- ✓ 507K X2 ist leichter: 28 g statt 40 g (12 g weniger).

Das spricht für EPS CORE

- ✓ EPS CORE hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) gegenüber 20×15 mm).
- ✓ EPS CORE ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu gegenüber IP67; 5000 G).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	507K X2	EPS CORE
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	3 MOA Punkt
Absehenfarbe	Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Batterie	CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Footprint / Montage	Holosun K	RMSc-Footprint (direkt)
Maße	40×25×24 mm	41×30×25 mm (1,61×1,18×0,97 in); EU-Produktseite „40×30×11 mm“ (offensichtlich fehlerhaft)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	507K X2	EPS CORE
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	3 MOA Punkt
Absehenfarbe	Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	20×15 mm	23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) VORTEIL

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	507K X2	EPS CORE
Solar Failsafe	nein	nein (Punkt-Modelle)
Shake Awake	ja	ja

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	507K X2	EPS CORE
Batterie	CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	507K X2	EPS CORE
Footprint / Montage	Holosun K	RMSc-Footprint (direkt)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	507K X2	EPS CORE
Gewicht	28 g VORTEIL	40 g (1,4 oz); EU-Tabelle 28 g
Maße	40×25×24 mm	41×30×25 mm (1,61×1,18×0,97 in); EU-Produktseite „40×30×11 mm“ (offensichtlich fehlerhaft)
Schutzart (Wasser)	IP67; 5000 G	IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu VORTEIL

GEMEINSAMKEITEN

Solar Failsafe nein Shake Awake ja

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun 507K X2 und EPS CORE?

507K X2 ist leichter: 28 g statt 40 g (12 g weniger). EPS CORE hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) gegenüber 20×15 mm). EPS CORE ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu gegenüber IP67; 5000 G).

Welches Modell ist leichter – 507K X2 oder EPS CORE?

507K X2 wiegt 28 g, EPS CORE wiegt 40 g (1,4 oz); EU-Tabelle 28 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen 507K X2 und EPS CORE?

507K X2: CR1632, 50.000 h; 10 + 2 NV. EPS CORE: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben 507K X2 und EPS CORE denselben Footprint?

Nein. 507K X2: Holosun K – EPS CORE: RMSc-Footprint (direkt). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind 507K X2 und EPS CORE gegen Wasser und Stöße geschützt?

507K X2: IP67; 5000 G. EPS CORE: IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-507k-x2-micro-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-core-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.