

AEMS MACRO MRS vs. HE509T-RD

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-macro-mrs-vs-he509t-rd



Holosun AEMS MACRO MRS
geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

VS.



Holosun HE509T-RD geschlossenes
Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS MACRO MRS

- ✓ AEMS MACRO MRS hat das größere Sichtfenster (23×23 mm (0,9×0,9 in) gegenüber 16×23 mm).
- ✓ AEMS MACRO MRS ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP 67).

Das spricht für HE509T-RD

- ✓ HE509T-RD ist leichter: 48,8 g statt 74 g (25,2 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Rot
Footprint / Montage	509T-Footprint („fits standard 509T plate“)	Holosun-509
Maße	41×30×36 mm (1,62×1,2×1,4 in)	38×29×28 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	–	ja
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Rot
Sichtfenster	23×23 mm (0,9×0,9 in) VORTEIL	16×23 mm
Vergrößerung	–	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Automatische Helligkeit	–	ja
Solar Failsafe	ja (+ Frontlichtsensor)	ja

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Shake Awake	ja	ja
Speicherfunktion	–	ja
Verstellung pro Klick	–	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	–	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Batterie	CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	–	50000 h
Batteriefach	–	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Footprint / Montage	509T-Footprint („fits standard 509T plate“)	Holosun-509
Montagehöhe	–	14,98 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Gehäusematerial	–	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	–	schwarz
Gewicht	71–74 g (2,5 oz)	48,8 g VORTEIL
Maße	41×30×36 mm (1,62×1,2×1,4 in)	38x29x28 mm
Schutzart (Wasser)	IP68 / IPX8; 5000 G VORTEIL	IP 67
Stoßfestigkeit	–	5000 G
Betriebstemperatur	–	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS MACRO MRS	HE509T-RD
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Open reflex
Einsatz	–	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	–	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

- Absehen MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
- Solar Failsafe ja (+ Frontlichtsensor)
- Shake Awake ja
- Batterie CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV

Für AEMS MACRO MRS liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS MACRO MRS und HE509T-RD?

AEMS MACRO MRS hat das größere Sichtfenster (23×23 mm (0,9×0,9 in) gegenüber 16×23 mm). AEMS MACRO MRS ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8; 5000 G gegenüber IP 67). HE509T-RD ist leichter: 48,8 g statt 74 g (25,2 g weniger).

Welches Modell ist leichter – AEMS MACRO MRS oder HE509T-RD?

AEMS MACRO MRS wiegt 71–74 g (2,5 oz), HE509T-RD wiegt 48,8 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS MACRO MRS und HE509T-RD?

AEMS MACRO MRS: CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV. HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle.

Haben AEMS MACRO MRS und HE509T-RD denselben Footprint?

Nein. AEMS MACRO MRS: 509T-Footprint („fits standard 509T plate“) – HE509T-RD: Holosun-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS MACRO MRS und HE509T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS MACRO MRS: IP68 / IPX8; 5000 G. HE509T-RD: IP 67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-macro-mrs-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.