

AEMS MICRO MRS vs. AEMS MACRO MRS

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 5 Unterschiede, 5 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-micro-mrs-vs-aems-macro-mrs



Holosun AEMS MICRO MRS
geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

vs.



Holosun AEMS MACRO MRS
geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS MICRO MRS

- ✓ AEMS MICRO MRS ist leichter: 60 g statt 74 g (14 g weniger).

Das spricht für AEMS MACRO MRS

- ✓ AEMS MACRO MRS hat das größere Sichtfenster (23×23 mm (0,9×0,9 in) gegenüber 18×18 mm (0,71×0,71 in)).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS MICRO MRS	AEMS MACRO MRS
Batterie	CR1620, 70.000 h; 8 + 4 NV	CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV
Footprint / Montage	Herstellerkatalog nennt keinen Footprint; holosun.eu-Zubehörtexte: „ACRO-Schnittstelle“ (zu verifizieren)	509T-Footprint („fits standard 509T plate“)
Maße	38×25×30 mm (1,5×1×1,2 in)	41×30×36 mm (1,62×1,2×1,4 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS MICRO MRS	AEMS MACRO MRS
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	18×18 mm (0,71×0,71 in)	23×23 mm (0,9×0,9 in) VORTEIL

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS MICRO MRS	AEMS MACRO MRS
Solar Failsafe	ja (+ Frontlichtsensor)	ja (+ Frontlichtsensor)
Shake Awake	ja	ja

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS MICRO MRS	AEMS MACRO MRS
Batterie	CR1620, 70.000 h; 8 + 4 NV	CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS MICRO MRS	AEMS MACRO MRS
Footprint / Montage	Herstellerkatalog nennt keinen Footprint; holosun.eu-Zubehörtexte: „ACRO-Schnittstelle“ (zu verifizieren)	509T-Footprint („fits standard 509T plate“)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS MICRO MRS	AEMS MACRO MRS
Gewicht	60 g (2,1 oz) VORTEIL	71–74 g (2,5 oz)
Maße	38×25×30 mm (1,5×1×1,2 in)	41×30×36 mm (1,62×1,2×1,4 in)
Schutzart (Wasser)	IP68 / IPX8; 5000 G	IP68 / IPX8; 5000 G

GEMEINSAMKEITEN

Absehen MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert Absehenfarbe Gold, Grün, Rot Solar Failsafe ja (+ Frontlichtsensor)
 Shake Awake ja Schutzart (Wasser) IP68 / IPX8; 5000 G

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS MICRO MRS und AEMS MACRO MRS?

AEMS MICRO MRS ist leichter: 60 g statt 74 g (14 g weniger). AEMS MACRO MRS hat das größere Sichtfenster (23×23 mm (0,9×0,9 in) gegenüber 18×18 mm (0,71×0,71 in)).

Welches Modell ist leichter – AEMS MICRO MRS oder AEMS MACRO MRS?

AEMS MICRO MRS wiegt 60 g (2,1 oz), AEMS MACRO MRS wiegt 71–74 g (2,5 oz) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS MICRO MRS und AEMS MACRO MRS?

AEMS MICRO MRS: CR1620, 70.000 h; 8 + 4 NV. AEMS MACRO MRS: CR1632, 100.000 h; 8 + 4 NV.

Haben AEMS MICRO MRS und AEMS MACRO MRS denselben Footprint?

Nein. AEMS MICRO MRS: Herstellerkatalog nennt keinen Footprint; holosun.eu-Zubehörtexte: „ACRO-Schnittstelle“ (zu verifizieren) – AEMS MACRO MRS: 509T-Footprint („fits standard 509T plate“). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS MICRO MRS und AEMS MACRO MRS gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS MICRO MRS: IP68 / IPX8; 5000 G. AEMS MACRO MRS: IP68 / IPX8; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-micro-mrs-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-macro-mrs-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.