

ARO-GD2 vs. ARO CORE MRS

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 5 Unterschiede, 5 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aro-gd2-vs-aro-core-mrs



Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

VS.



Holosun ARO CORE MRS Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube)

AUF EINEN BLICK

Das spricht für ARO-GD2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

Das spricht für ARO CORE MRS

- ✓ ARO CORE MRS hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO CORE MRS ist leichter: 96 g statt 101 g (5 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Absehen	2MOA dot	MRS 2/65
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	wie ARO-CORE

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Absehen	2MOA dot	MRS 2/65
Wählbares Absehen (MRS)	nein	–
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	22 mm
Vergrößerung	1x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Automatische Helligkeit	nein	–
Solar Failsafe	nein	nein
Shake Awake	nein	ja VORTEIL

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	wie ARO-CORE
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Gehäusematerial	Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	101 g	96 g VORTEIL
Maße	63x39x67 mm	63x39x67 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP67; 1000 G
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	ARO-GD2	ARO CORE MRS
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	–
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

Sichtfenster 22 mm Solar Failsafe nein Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle Maße 63x39x67 mm
 Schutzart (Wasser) IP 67

Für ARO CORE MRS liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun ARO-GD2 und ARO CORE MRS?

ARO CORE MRS hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. ARO CORE MRS ist leichter: 96 g statt 101 g (5 g weniger).

Welches Modell ist leichter – ARO-GD2 oder ARO CORE MRS?

ARO-GD2 wiegt 101 g, ARO CORE MRS wiegt 96 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen ARO-GD2 und ARO CORE MRS?

ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO CORE MRS: CR2032, 50.000 h; 10 + 2 NV.

Haben ARO-GD2 und ARO CORE MRS denselben Footprint?

Nein. ARO-GD2: Aimpoint Micro – ARO CORE MRS: wie ARO-CORE. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind ARO-GD2 und ARO CORE MRS gegen Wasser und Stöße geschützt?

ARO-GD2: IP 67, 1000 G. ARO CORE MRS: IP67; 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-core-mrs-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.