


EPS 2 vs. EPS CARRY MRS

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-eps-2-vs-eps-carry-mrs



AUF EINEN BLICK

Das spricht für EPS 2

- ✓ EPS 2 hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch gegenüber 20×15 mm).

Das spricht für EPS CARRY MRS

- ✓ EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ EPS CARRY MRS ist leichter: 28 g statt 40 g (12 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	EPS 2	EPS CARRY MRS
Absehen	2 MOA Punkt	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Footprint / Montage	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	Holosun K (+RMSc-Adapter)
Maße	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)	41×24×27 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	EPS 2	EPS CARRY MRS
Absehen	2 MOA Punkt	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch VORTEIL	20×15 mm

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	EPS 2	EPS CARRY MRS
Solar Failsafe	nein	ja (nur MRS-Modelle) VORTEIL
Shake Awake	ja	ja

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	EPS 2	EPS CARRY MRS
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	EPS 2	EPS CARRY MRS
Footprint / Montage	Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang	Holosun K (+RMSc-Adapter)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	EPS 2	EPS CARRY MRS
Gewicht	40 g (1,4 oz)	28 g VORTEIL
Maße	41×25×30 mm (1,63×1,19×0,99 in)	41×24×27 mm
Schutzart (Wasser)	IP68 / IPX8; 5000 G	IP68; 5000 G

GEMEINSAMKEITEN

- Absehenfarbe Gold, Grün, Rot
- Shake Awake ja
- Batterie CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
- Schutzart (Wasser) IP68 / IPX8; 5000 G

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun EPS 2 und EPS CARRY MRS?

EPS 2 hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in), asphärisch gegenüber 20×15 mm). EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, EPS 2 laut Herstellerangabe nicht. EPS CARRY MRS ist leichter: 28 g statt 40 g (12 g weniger).

Welches Modell ist leichter – EPS 2 oder EPS CARRY MRS?

EPS 2 wiegt 40 g (1,4 oz), EPS CARRY MRS wiegt 28 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen EPS 2 und EPS CARRY MRS?

EPS 2: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV. EPS CARRY MRS: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben EPS 2 und EPS CARRY MRS denselben Footprint?

Nein. EPS 2: Holosun K + RMR-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang – EPS CARRY MRS: Holosun K (+RMSc-Adapter). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind EPS 2 und EPS CARRY MRS gegen Wasser und Stöße geschützt?

EPS 2: IP68 / IPX8; 5000 G. EPS CARRY MRS: IP68; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-2-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-carry-mrs-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.