

EPS CARRY MRS vs. EPS CARRY 2

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 3 Unterschiede, 7 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-eps-carry-mrs-vs-eps-carry-2



Holosun EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

vs.



Holosun EPS CARRY 2 Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für EPS CARRY MRS

- ✓ EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, EPS CARRY 2 laut Herstellerangabe nicht.

Das spricht für EPS CARRY 2

Keine gerichteten Vorteile laut Herstellerdaten.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CARRY 2
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	2 MOA Punkt
Footprint / Montage	Holosun K (+RMSc-Adapter)	Holosun K + RMSc-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang; integrierte Kimme

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CARRY 2
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	2 MOA Punkt
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	20×15 mm	20×15 mm (0,77×0,58 in), asphärische Linse

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CARRY 2
Solar Failsafe	ja (nur MRS-Modelle) VORTEIL	nein
Shake Awake	ja	ja

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CARRY 2
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1620, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CARRY 2
Footprint / Montage	Holosun K (+RMSc-Adapter)	Holosun K + RMSc-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang; integrierte Kimme

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CARRY 2
Gewicht	28 g	28 g (US 1,23 oz ≈ 35 g)
Maße	41×24×27 mm	41×24×27 mm (1,62×1,07×0,95 in)
Schutzart (Wasser)	IP68; 5000 G	IP68 / IPX8; 5000 G

GEMEINSAMKEITEN

Absehenfarbe Gold, Grün, Rot
Sichtfenster 20×15 mm
Shake Awake ja
Batterie CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV
Gewicht 28 g
Maße 41×24×27 mm
Schutzart (Wasser) IP68; 5000 G

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun EPS CARRY MRS und EPS CARRY 2?

EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, EPS CARRY 2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – EPS CARRY MRS oder EPS CARRY 2?

EPS CARRY MRS wiegt 28 g, EPS CARRY 2 wiegt 28 g (US 1,23 oz ≈ 35 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen EPS CARRY MRS und EPS CARRY 2?

EPS CARRY MRS: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV. EPS CARRY 2: CR1620, 50.000 h; 8 Tag + 4 NV.

Haben EPS CARRY MRS und EPS CARRY 2 denselben Footprint?

Nein. EPS CARRY MRS: Holosun K (+RMSc-Adapter) – EPS CARRY 2: Holosun K + RMSc-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang; integrierte Kimme. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind EPS CARRY MRS und EPS CARRY 2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

EPS CARRY MRS: IP68; 5000 G. EPS CARRY 2: IP68 / IPX8; 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-carry-mrs-micro-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-carry-2-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.