

EPS CARRY MRS vs. EPS CORE

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 6 Unterschiede, 4 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-eps-carry-mrs-vs-eps-core



Holosun EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

vs.



Holosun EPS CORE Micro-Reflexvisier
Micro-Pistolenoptiken

AUF EINEN BLICK

Das spricht für EPS CARRY MRS

- ✓ EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, EPS CORE laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ EPS CARRY MRS ist leichter: 28 g statt 40 g (12 g weniger).

Das spricht für EPS CORE

- ✓ EPS CORE hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) gegenüber 20×15 mm).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CORE
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	3 MOA Punkt
Footprint / Montage	Holosun K (+RMSc-Adapter)	RMSc-Footprint (direkt)
Maße	41×24×27 mm	41×30×25 mm (1,61×1,18×0,97 in); EU-Produktseite „40×30×11 mm“ (offensichtlich fehlerhaft)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CORE
Absehen	MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert	3 MOA Punkt
Absehenfarbe	Gold, Grün, Rot	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	20×15 mm	23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) VORTEIL

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CORE
Solar Failsafe	ja (nur MRS-Modelle) VORTEIL	nein (Punkt-Modelle)
Shake Awake	ja	ja

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CORE
Batterie	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV	CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CORE
Footprint / Montage	Holosun K (+RMSc-Adapter)	RMSc-Footprint (direkt)

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	EPS CARRY MRS	EPS CORE
Gewicht	28 g VORTEIL	40 g (1,4 oz); EU-Tabelle 28 g
Maße	41×24×27 mm	41×30×25 mm (1,61×1,18×0,97 in); EU-Produktseite „40×30×11 mm“ (offensichtlich fehlerhaft)
Schutzart (Wasser)	IP68; 5000 G	IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu

GEMEINSAMKEITEN

Absehenfarbe Gold, Grün, Rot Shake Awake ja Batterie CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV Schutzart (Wasser) IP68; 5000 G

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun EPS CARRY MRS und EPS CORE?

EPS CARRY MRS hat Solar Failsafe, EPS CORE laut Herstellerangabe nicht. EPS CARRY MRS ist leichter: 28 g statt 40 g (12 g weniger). EPS CORE hat das größere Sichtfenster (23×16 mm (0,90×0,63 in; „EPS-Vollformat-Linse“) gegenüber 20×15 mm).

Welches Modell ist leichter – EPS CARRY MRS oder EPS CORE?

EPS CARRY MRS wiegt 28 g, EPS CORE wiegt 40 g (1,4 oz); EU-Tabelle 28 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen EPS CARRY MRS und EPS CORE?

EPS CARRY MRS: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV. EPS CORE: CR1620, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben EPS CARRY MRS und EPS CORE denselben Footprint?

Nein. EPS CARRY MRS: Holosun K (+RMSc-Adapter) – EPS CORE: RMSc-Footprint (direkt). Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind EPS CARRY MRS und EPS CORE gegen Wasser und Stöße geschützt?

EPS CARRY MRS: IP68; 5000 G. EPS CORE: IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-carry-mrs-micro-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-eps-core-micro-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.